




	S/T c-t	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	B/B drop	B/B width	F/R	REACH	STACK
KINETIC 29 ASL *													
29" / 16"	406	580	115	450	1119	74.0	69.0	510	60	73	51	400	629
29" / 18"	457	600	120	450	1139	74.0	69.0	510	60	73	51	418	634
SOLUTION 29 ASL* / IMPULSE 29 ASL *													
29" / 16"	406	580	115	450	1119	74.0	69.0	510	60	73	51	400	629
29" / 18"	457	600	120	450	1139	74.0	69.0	510	60	73	51	418	634

* - 1 1/8" semiintegrated head set PF 50 mm

PF - Press Fit

LEGENDA:

- S/T c-t** - długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- T/T h** - długość górnej rury (horyzontalna)
- H/T** - wysokość główki ramy
- C/S** - długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B** - baza kół
- S/T ang.** - kąt rury podsiodłowej
- H/T ang.** - kąt główki ramy
- F/L** - długość goleni widelca
- B/B drop** - położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- B/B width** - szerokość mufy suportowej
- F/R** - wyprzedzenie widelca
- REACH** - odległość pomiędzy środkiem suportu, a środkiem mufy sterowej
- STACK** - odległość pomiędzy środkiem suportu, a górną krawędzią mufy sterowej